



ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290036 16
GTIN	4030741881152
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

Tekninen kuvaus

Työstöalue	3 - 50 mm
Sokkatappi	299911 6
Kehran leveydelle b	4 mm
Kehran Ø:lle d ₁	10; 15 mm
Varren korkeus	16 mm
Varren leveys	16 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	4 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

Tarvikkeet

HSS-sokkatappiHSS Tyyppe 1

299911 1