



ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	290036 25
GTIN	4030741881145
Tuoteluokka	29H

Kuvaus

Malli:

Perinteiseen käyttöön.

Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

Tekninen kuvaus

Sokkatappi	299911 7
Varren leveys	25 mm
Kehran Ø:lle d ₁	20; 25 mm
Kehran porauksen Ø:lle d ₂	6 mm
Työstöalue	8 - 200 mm
Varren korkeus	20 mm
Kehran leveydelle b	8 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu

Tarvikkeet

HSS-sokkatappiHSS Tyypki 1

299911 1