



## ECO-pyällystyökalu yleiskäyttöinen, Varren koko: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	290036 12
GTIN	4030741881077
Tuoteluokka	29H

### Kuvaus

#### Malli:

Perinteiseen käyttöön.

#### Huomautus:

Kärkikorkeus on asetettava.

### Tekninen kuvaus

Sokkatappi	299911 2
Työstöalue	3 - 50 mm
Kehran porauksen Ø:lle d <sub>2</sub>	4 mm
Varren korkeus	12 mm
Kehran leveydelle b	4 mm
Kehran Ø:lle d <sub>1</sub>	10; 15 mm
Varren leveys	12 mm
Leikkaussuunta	vasta- ja myötäpäivään
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RGV30° 1×GE30°
pyällysprofiilille	RBR 1×BL
pyällysprofiilille	RBL 1×BR
pyällysprofiilille	RGE30° 1×GV30°

Tuotetyyppi

Pyällystyökalu