

Garant

**Elektroniikka-asentajan sivuleikkuri, tasainen leikkuujälki, lujat terät, KW,
Kokonaispituus: 135mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	726702 135
GTIN	4062406395018
Tuoteluokka	71B

Kuvaus**Malli:**

Ammattikäyttöön tarkoitettut, kevyesti leikkaavat katkaisupihdit. Pihtien molemmat osat on liitetty yhteen huolellisesti työstettyjen reikien ja hiottujen pintojen kautta, jotta leikkuujälki olisi tarkka. Aukaisujousi ja ergonomisesti muotoillut kahvat lisäävät käyttövarmuutta ja -mukavuutta.

2K-kahvankuoret sähköä johtavaa materiaalia. **ESD-kelpoisuus.**

Raaka-aine:

Hiiliterästä (C70), tarkkuusstanssattu muoto ja lämpökäsitelty, heijastamaton, fosfatoitu pinta.

Tekninen kuvaus

Terien pituus	8 mm
Leikkuukyky: kuparilanka - Ø enint.	1,3 mm
Pään leveys	13,5 mm
Kokonaispituus	135 mm
sähköstaattinen ominaisuus	EGB/ESD
Leikkuuviiste	KW
Raaka-aine	Hiiliteräs (C70)
Pinta	heijastamattomaksi fosfatoitu
Tuotenimen määrite	KW

aukaisujousella

kyllä

Tuotetyyppi

Leikkuupihdit