



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 5L



Tilaustiedot

Tilausnumero	338420 5L
GTIN	4045197812278
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- **Pitkä tai erikoispitkä versio.**
- **Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.**
- **Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.**
- **Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.**

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierrevarren Ø:lle d ₂	7 mm
Jatkokappaleen Ø D ₃	8 mm
Jatkokappale L ₂	70 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 374/376	M9 – M10
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 371	M7
Jatkokappale K ₂	6,2 mm
Jatkokappale L ₃	230 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

