



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 7



Tilaustiedot

Tilausnumero	338420 7
GTIN	4045197812407
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsuisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

kierrevarren Ø:lle d_2	9 mm
Jatkokappale K_2	8 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 374/376	M12
Jatkokappale L_2	60 mm
Jatkokappaleen Ø D_3	10 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d_1 DIN 371	M9
Jatkokappale L_3	130 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

