



Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 8



Tilaustiedot

Tilausnumero	338420 8
GTIN	4045197812421
Tuoteluokka	32H

Kuvaus

Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Jatkokappale K ₂	8 mm
Jatkokappale L ₃	130 mm
kierrevarren Ø:lle d ₂	10 mm
Jatkokappaleen Ø D ₃	10 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d ₁ DIN 371	M10
Jatkokappale L ₂	60 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

