



## Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 8L



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 338420 8L     |
| GTIN         | 4045197812438 |
| Tuoteluokka  | 32H           |

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

|  |              |
|--|--------------|
| Jatkokappale K <sub>2</sub>                    | 8 mm         |
| Jatkokappale L <sub>3</sub>                    | 230 mm       |
| kierteen nimellis-Ø:lle d <sub>1</sub> DIN 371 | M10          |
| Jatkokappaleen Ø D <sub>3</sub>                | 10 mm        |
| Jatkokappale L <sub>2</sub>                    | 80 mm        |
| kierrevarren Ø:lle d <sub>2</sub>              | 10 mm        |
| Tuotetyyppi                                    | Jatkokappale |

