

Garant**Työnnin, kolo, Torx Plus® Ø d = 8 mm, TiN, Torx Plus® -profiili: IP15mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293015 IP15
GTIN	4062406396589
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

TiN-pinnoite.

Käyttö:Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

Huomautus:

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

Tekninen kuvaus

Alkureiän Ø	2,7 mm
Torx® ulkohalkaisija	3,3 mm
Lastuava aine	HSS
L	3 mm
Toleranssi	+ 0,005 ... +0,02 mm
profiili	Torx Plus®
L ₁	18 mm
Ø d	8 mm

Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu