

**Garant****Työnnin, kolo, Torx Plus® Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® -profiili: IP40mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293017 IP40
GTIN	4062406396794
Tuoteluokka	29L

**Kuvaus****Malli:**

TiN-pinnoite.

**Käyttö:**Profiilien valmistukseen **yhdessä työvaiheessa.****Sopii:**

Profiilityönninten pidin nro 293020 – 293079.

**Huomautus:**

- **Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.**
- **Yksityiskohtaiset ohjeet löytyvät ToolScout-sovelluksesta.**

**Tekninen kuvaus**

Lastuava aine	HSS
L	5 mm
Alkureiän Ø	5,4 mm
Torx® ulkohalkaisija	6,6 mm
Toleranssi	0,0...+0,02 mm
profiili	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm
Ø d	12 mm

Pinnoitus	TiN
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu