



## Kierretapin jatkokappale HB-pinta, Tyyppi: 12L



### Tilaustiedot

Tilausnumero	338420 12L
GTIN	4045197812513
Tuoteluokka	32H

### Kuvaus

#### Malli:

- Pitkä tai erikoispitkä versio.
- Jatkokappaleen etupää on muotoiltu kiristysholkiksi. Pyällettyä kiristysruuvia käsivoimin kiristämällä holkki kiristyy kierretapin ympärille.
- Vääntömomentti välittyy nelikulman kautta.
- Jatkokappaleen takapää on DIN-normin mukainen, joten se voidaan kiinnittää kierreporan pikakytkimiin tai kierreporan ER-kiristysholkkeihin nelikulmalla.

h6-varsi, Weldontaso kiinnitykseen myös Weldon-/kutistus- tai hydraulikiristysistukalla.

#### Käyttö:

Kierteitykseen vaikeapääsisissä paikoissa, esim. syvennykset, olakkeet, särmät, erittäin syvällä olevat sisäkierteet tai suoraan valuseiniin.

#### Huomautus:

Vaihtoehtoinen kuusikulmainen kiristysholkki kierretapin kiinnitykseen saatavilla pyynnöstä.

### Tekninen kuvaus

Jatkokappale L <sub>2</sub>	100 mm
kierteen nimellis-Ø:lle d <sub>1</sub> DIN 374/376	M20
Jatkokappale L <sub>3</sub>	330 mm
kierrevarren Ø:lle d <sub>2</sub>	16 mm
Jatkokappale K <sub>2</sub>	12 mm
Jatkokappaleen Ø D <sub>3</sub>	16 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale

