



Yhdistelmä-tasoupottimen pidin, Koko / varsikoko: 2MK3



Tilaustiedot

Tilausnumero	156720 2MK3
GTIN	4033591011519
Tuoteluokka	16C

Kuvaus

Malli:

Vain 4 pidinkokoa kattaa koko alueen 5–66 mm (85 mm:iin saakka tehtaalta). Upottimia ja ohjaintappeja voidaan **yhdistellä vapaasti saman** koon sisällä. Ohjaustapit voidaan vaihtaa upotinta irrottamatta.

Karkaistu ja hiottu. Upotin ja kukin tappi kiinnitetään yhdellä ruuvilla, upotin estetään pyörähtämästä varmistusokan avulla.

Käyttö:

DIN-upotuksiin sekä vastaavissa tappi-upotin-yhdistelmissä standardista poikkeaviin porrasporauksiin ja upotuksiin. **Läpiporrasporauksia varten** on tehtaalta toimitettavissa ohjausporia kahtena pituutena, jolloin läpireiät voidaan valmistaa ilman aloitusporausta.

Huomautus:

TiN-pinnoitettu tapinalennin tilauksesta. Valikoimassa on myös **kovametallimalli**, joka on tarkoitettu harmaavalun, messingin ja krominikkeliterästen työstöön.

Upotusalue: 24 - 66 mm

Reiän Ø H7: 22 mm

Porauksen pituus: 28 mm

Ulko-Ø: 34,5 mm

Pituus a: 75 mm

Pituusb: 81 mm

Tekninen kuvaus

Pituus a	75 mm
Pituusb	81 mm
Porauksen pituus	28 mm

Reiän Ø H7	22 mm
Upotusalue	24 - 66 mm
Ulko-Ø	34,5 mm
Tuotetyyppi	Sovitin