



Työkappaleen tuki 3-ulotteinen, Tyyppi: 125



Tilaustiedot

Tilausnumero	360435 125
GTIN	4045197812704
Tuoteluokka	32E

Kuvaus

Malli:

- Portaaton ja nopea säätö.
- M8-kiinnitys urakappaleille tai suora-asennukseen.

Käyttö:

Käytettäväksi jyrsin- ja porakoneissa.

Raaka-aine:

Alumiini, eloksoitu.

Erikoistarvike:

T-urakappaleet, M8, katso nro 370520 koko 12 – 18.

Tekninen kuvaus

Kokonaiskorkeus	220 mm
tyyppi	125
Sopii värikoodiin	Titan2/TitanSense
Sopii värikoodiin	Duo Plus

Sopii värikoodiin	HiPo
Sopii värikoodiin	Titan
Sopii värikoodiin	HD-Allmatic
Sopii värikoodiin	Duo
Sopii värikoodiin	T-Rex
Sopii värikoodiin	Centro Gripp
Sopii värikoodiin	Basic
Sopii värikoodiin	LC-GARANT
Sopii värikoodiin	TC
Sopii värikoodiin	LC
Sopii värikoodiin	LCV125G
Sopii värikoodiin	NC8
Sopii värikoodiin	HOLEX NC
Hyötykorkeus N	195 mm
S-akseliväli A	125 mm
Tuotetyyppi	Työkappaleen tuki

Tarvikkeet

T-urakappale T-uran nimellismitalle 18 mm	370520 18
T-urakappale T-uran nimellismitalle 12 mm	370520 12
T-urakappale T-uran nimellismitalle 16 mm	370520 16
T-urakappale T-uran nimellismitalle 14 mm	370520 14