

**Garant****XDPW 120408 SR, HB7530, Tyyppi: ST900****Tilaustiedot**

Tilausnumero	212969 ST900
GTIN	4045197812650
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvoille  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \max}$

Syöttö  $f_z$  / hammas: 1,07 mm

ISO-koodi-kääntöterä: XDPW 120408 SR

tyyppi: ST900

Nirkon säde: 0,8 mm

Säätösäde, kun  $a_{p \max}$ : 2,6 mm

**Tekninen kuvaus**

ISO-koodi-kääntöterä	XDPW 120408 SR
tyyppi	ST900
Säätösäde, kun $a_{p \max}$	2,6 mm
Nirkon säde	0,8 mm
Laji	HB7530
Lastuava aine	KM

enimmäistyöstösyvyys $a_{p \max}$	1,8 mm
Syöttö $f_z$ / hammas	1,07 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4
Tuotetyyppi	Kääntöterä jysintään

## Käyttäjätiedot

	Sopivuus	$V_c$	ISO-koodi
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	320 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	270 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	230 m/min	P
märkä enintään	sopii rajoituksin		
kuiva	soveltuu		
ilma	soveltuu		