



Jäähdytysnestesuutin HighPressure suorat, Kierre: M8X1



Tilaustiedot

Tilausnumero	319474 M8X1
GTIN	2050002047877
Tuoteluokka	33C

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Painesuutin – erityisesti korkeisiin paineisiin 80 baariin asti. Suuttimen säädettävä kulma.

Vankka ja pitkäikäinen alumiininen malli.

Suora pyöreä suutin, monireikämalli 5 (reiät) × Ø 1 mm.

Käyttö:

Käyttöön staattisissa ja moottoroiduissa sorvauspitimissä kierteitetyllä liittimellä.

Tekninen kuvaus

tyyppi	suorat
Malli	Kierre
Kiinnityskierre	M8×1
Putken aukon Ø	1 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jäähdytysnestesuutin

