



Jäähdytysnestesuutin HighPressure taivutettu 60°, Kierre: G1/8



Tilaustiedot

Tilausnumero	319475 G1/8
GTIN	2050002048225
Tuoteluokka	33C

Kuvaus

Malli:

Kohdennettu jäähdytys ja voitelu terässä tai lastujen poisto.

Painesuutin – erityisesti korkeisiin paineisiin 80 baariin asti. Suuttimen säädettävä kulma.

Vankka ja pitkäikäinen alumiininen malli.

60° taivutettu suutin, monireikämalli 7 (reiät) × Ø 1 mm.

Käyttö:

Käyttöön staattisissa ja moottoroiduissa sorvauspitimissä kierteitetyllä liittimellä.

Tekninen kuvaus

tyyppi	taivutettu
Malli	Kierre
Kiinnityskierre	G1/8
Putken aukon Ø	1 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Jäähdytysnestesuutin

