

**Teräsviivain, ruostumaton, Pituus: 300mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 461630 300 |
| GTIN | 4007368118824 |
| Tuoteluokka | 46R |

Kuvaus**Malli:**

Ruostumatonta terästä, matta pinta, terävä jakoasteikko. Yläreunassa mm-jako, alareunassa 1/2 mm:n jako. Taustapuolella muuntotaulukko tuuma/metritinen ja alkureiän Ø:n taulukko.

Tekninen kuvaus

| | |
|---------------------------|-----------------|
| virheraja | 0,13 mm |
| Poikkileikkauksen leveys | 30 mm |
| Poikkileikkauksen paksuus | 1 mm |
| Kalibrointi | F10 |
| Standardi | EG I |
| Yläkulman jako | 1 mm |
| Alakulman jako | 0,5 mm |
| Raaka-aine | Jaloteräs, INOX |
| Tuotetyyppi | Viivain |

Palvelut

| | |
|---|------------|
| KalibrointiTeräsviivain Enimmäispituus 500 mm | 026200 500 |
|---|------------|