

**Weldon-istukka, HSK-A 100 A = 160, Kiinnitys-Ø D1: 6mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	304417 6
GTIN	4062406422219
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

- RFID-/Balluff chip -poraus.
- HSK-työpinnat työstetty.

Käyttö:

Työkalujen kiinnitykseen, vääntötaso sivulla DIN 1835muoto B ja DIN 6535 muoto HB -standardien mukaan.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, holkkiavain nro 309890.

Huomautus:

HSK 40 ja 50, muodot A ja E toimitetaan suoraan valmistajalta.

Tekninen kuvaus

Varakiinnitysruuvi nro 309900	6
Ulkonema A-mitta	160 mm
Ulko-Ø D	25 mm
Kiinnitys-Ø D ₁	6 mm
Sovitin	HSK-A 100 A = 160
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1

Kiinnitysnormi	DIN 69882-4
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HSC
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Weldonistukka

Tarvikkeet

Varakiinnitysruuvi Istukan kiinnitys-Ø:lle D1 6 mm	309900 6
--	----------