

HOLEX**Kombimallinen jyrsintuurna, HSK-A 63 A = 100, Tuurnan Ø d1: 27mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	306137 27
GTIN	4062406422592
Tuoteluokka	32A

Kuvaus**Malli:**

RFID/Balluff chip -poraus. HSK-työpinnat työstetty.

Tasapainoluokka G 6,3, 20000 min¹.

Käyttö:

Pitkittäis- tai poikittaisurallisten otsajyrsinten ja jyrsinpäiden kiinnittämiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää uppokiilan, vääntiörenkaan ja jyrsimen kiinnitysruuvin nro 309860.

Erikoistarvike:

Jäähdytysnesteputki nro 309880, hylsyavain nro 309890, erikoisavain nro 309840, jyrsimen kiinnitysruuvi sisäjäähdytykseen nro 309861.

Huomautus:

Sisäjäähdytys mahdollista vain sopivalla kiinnitysruuvilla nro 309861.

Tekninen kuvaus

Tuurnan Ø d ₁	27 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₄	33 mm
Jyrsintuurnan pituus L ₃ vääntiörenkaalla	21 mm
sopiva erikoisavain nro 309840	27
Ulko-Ø D	48 mm
Ulkonema A-mitta	100 mm

Varavääntiörengas nro 309870	27
Jyrsimen varakiinnitysruuvi nro 309860 / 309861	27
Kiinnitys- \varnothing D ₁	27 mm
Sovitin	HSK-A 63 A = 100
Kiinnitysnormi	DIN 69882-7
Kiinnitysnormi	DIN 69882-3
Kiinnitysnormi	ISO 12164-1
Muoto	A
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 6,3, kun 20000 min ⁻¹
Pyörintätarkkuus	≤ 6 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Tuotetyyppi	Jyrsintuurna

Tarvikkeet

Vääntiörengas Tuurnan \varnothing :lle 27 mm	309870 27
Jyrsimen kiinnitysruuvi Tuurnan \varnothing :lle 27 mm	309860 27
Erikoisavain Tuurnan \varnothing :lle 27 mm	309840 27