



OZ-kiristysholkki-istukka Muoto E3, VDI 40, Tyyppi: 3,5-32



Tilaustiedot

Tilausnumero	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Tuoteluokka	32U

Kuvaus

Käyttö:

Pääasiassa poraukseen ja keskiöimiseen.

Standardi:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Tekninen kuvaus

Sopivat kiristysholkit	467 E
Ulko- \varnothing d_{10}	72 mm
l_3	22 mm
Laipan \varnothing d_6	83 mm
l_9	90 mm
l_8	73 mm
Kiristysalue d_2	4 - 32 mm
Muoto	E
VDI-koko	VDI 40
Värikoodi VDI-varrelle	VDI 40

Tuotetyyppi

VDI-kiinnitysholkin pidin