

Garant**Kierrelukitus 2GP22, Sisältö: 50ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088060 50
GTIN	4062406422790
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti. Tyyppi **2GP22** matalalujuksinen. Keskimääräinen viskositeetti. Ideaalinen helposti irrotettavaan ruuviliitoksiin. Hienokierteisten ruuvien varmistamiseen.

Käyttö:

Matalalujuksinen – irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. **Keskilujuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. **Suurilujuksinen** – irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	5,5 - 11,5 Nm
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C

Kierrekoolle M enint.	M36
Kosketuslujuusaika	5 - 10 min
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Dynaaminen viskositeetti	800 - 1500 mPas
soveltuu materiaalille	Metalli
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Ominaisuudet	tiivistävä
Tiheys	1,08 g/cm ³
leimahduslämpötila	100 °C
Lujuusluokka	matalalujuuksinen
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	Kierretiiviste
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
Väri	violetti
Muoto	nestemäinen
Kierretypille	Hienokierre
Täyttö	50 ml
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Kierrelukitus