

**Garant****Kierrelukitus 2GP90, Sisältö: 50ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088063 50
GTIN	4062406423452
Tuoteluokka	01K

**Kuvaus****Malli:**

Ruuvilukitteiden käyttö estää ruuviliitosten tahattoman irtoamisen ja löystymisen. Yksikomponenttiset, anaerobiset ruuvilukitteet soveltuvat kaikille kierretyypeille ja -muodoille. Ruuviliitokset tiivistetään. Kiinnijuuttuminen estyy luotettavasti.

Tyyppi **2GP90** keskilujuuksinen. Valurunkojen ja hitsaussaumojen luotettava tiivistys. Myös pienien ruuvien ja lieriömäisten osien jälkikäteen tehtävään varmistamiseen ja kiinnittämiseen.

**Käyttö:**

**Matalalujuuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla täysin mahdollista. **Keskilujuuksinen** – irrottaminen tavallisella työkalulla vielä mahdollista. **Suurilujuuksinen** – irrottaminen mahdollista vain erikoistyökalulla tai kuumentamalla (>150°C).

**Huomautus:**

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

**Tekninen kuvaus**

Kemiallinen perusta	Metakrylaatti
soveltuu materiaalille	Metalli

Pienin irtoamislujuus	10 - 15 Nm
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Ominaisuudet	tiivistävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Toimintalujuus vastaa	5 - 8 h
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Muoto	nestemäinen
leimahduslämpötila	100 °C
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Tiheys	1,08 g/cm <sup>3</sup>
Dynaaminen viskositeetti	10 - 20 mPas
Kierrekoolle M enint.	M6
Kosketuslujuus aika	40 - 60 min
Väri	vihreä
soveltuu käyttöalueelle	yleiskäyttöinen
soveltuu käyttöalueelle	Kierrelukitus
soveltuu käyttöalueelle	Kierretiiviste
soveltuu käyttöalueelle	esiasennetut ruuviliitännät
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Täyttö	50 ml
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Kierrelukitus