

Garant GREENPLUS

**Kierretiivistysaineet 5GP77, Sisältö: 50ml****Tilaustiedot**

Tilausnumero	088066 50
GTIN	4062406423513
Tuoteluokka	01K

**Kuvaus****Malli:**

Kierretiivistysaineet estävät kaasumuotoisten ja nestemäisten aineiden vuodot. Kierretiivistysaineiden tyypilliset käyttökohteet ovat mm. kartiomaisten metallikierteiden ja liitoscappaleiden tiivistys.

Tyyppi **5GP77**. Tiivistää kartiomaiset/lieriömäiset putkikierriliitännät R3 tuumaan asti, esim. kaasuputkijärjestelmät. Lämmönkestävä.

**Huomautus:**

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

**Tekninen kuvaus**

Tiheys	1,09 g/cm <sup>3</sup>
Lujuusluokka	suurilujuuksinen
Kierrekoolle M enint.	M80
Kosketuslujuusaika	5 - 15 min
Väri	keltainen
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa

Ominaisuudet	merkintävapaa
Säilytyslämpötila	5 - 23 °C
Kierrekoolle tuumaa	3 tuumaa
Täyttö	50 ml
leimahduslämpötila	100 °C
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Pienin irtoamislujuus	20 - 30 Nm
Muoto	nestemäinen
Purkaminen	tavallisella työkalulla
Kemiallinen perusta	Metakryylihapon esteri
Maksimirakomitta	0,35 mm
soveltuu käyttöalueelle	Putkitiiviste
soveltuu käyttöalueelle	Putkikierre
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Dynaaminen viskositeetti	20000 - 40000 mPas
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
soveltuu materiaalille	Metalli
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine