

Garant GREENPLUS

Tasotiivistysaineet 5GP74, Sisältö: 250ml**Tilaustiedot**

Tilausnumero	088067 250
GTIN	4062406423544
Tuoteluokka	01K

Kuvaus**Malli:**

Tiivistysaine, joka kovettuu ilmalta suojassa kahden toisissaan kiinni olevan metallipinnan välissä. Tyyppi **5GP74**. Laippojen ja tasojen tiivistämiseen. Nopeasti kovettuva, hieman joustava tiivistysainekalvo.

Huomautus:

Puhdista työstettävä pinta ennen työstöä puhdistusaineella nro 088004.

Tekninen kuvaus

Pienin irtoamislujuus	10 - 20 Nm
soveltuu materiaalille	Metalli
Ominaisuudet	vedenkestävä
Ominaisuudet	fluoresoiva UV-valossa
Täyttö	250 ml
Käyttölämpötila-alue	-55 - 180 °C
Purkaminen	tavallisella työkalulla

Muoto	nestemäinen
leimahduslämpötilä	100 °C
Toimintalujuus vastaa	3 - 6 h
Dynaaminen viskositeetti	23000 - 35000 mPas
soveltuu käyttöalueelle	Tasotiiviste
soveltuu käyttöalueelle	Laippaliitettä
Väri	oranssi
Kosketuslujusaika	5 - 20 min
Kemiallinen perusta	anaerobinen metakrylaatti
Maksimirakomitta	0,25 mm
Kestävyys valmistuspäivästä	24 kk
Tiheys	1,09 g/cm ³
Säilytyslämpötilä	5 - 23 °C
Lujuusluokka	keskilujuuksinen
Kestävyys	GARANT GreenPlus
Sarja	GreenPlus
Tuotetyyppi	Tiivistysaine