



Paineilma-kulmahiomakone, Tyyppi: 7550-A



Tilaustiedot

Tilausnumero	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen ja tehokas kulmahiomakone erittäin pitkäaikaiseen käyttöön vaativissa sovelluksissa, jopa 1000 tunnin huoltoväli. Ergonominen, värinävaimennettu kahva. Suojakupua voidaan säätää ilman avainta. **M14-karakierre**.

Tekninen kuvaus

Toimintäääni	85 dB(A)
Laikan enimmäis-Ø	125 mm
EN-standardin mukainen värinän enimmäistaso	7 m/s ²
Kiinnityskierre	BSP
Enimmäisilmantarve	1134 l/min
Enimmäiskierrosluku	12000 min ⁻¹
Paineilmaliitântä	1/4 tuuma
Valmistajamerkintä	7550-A
Antoteho	840 W
Letkun suositeltu koko (sisä-Ø)	10 mm

Paino	1,6 kg
Tuotetyyppi	Kulmahiomakone