



LED-otsalamppu akkuineen, Tyyppi: H7R-CORE



Tilaustiedot

Tilausnumero	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Tuoteluokka	04B

Kuvaus

Malli:

Tehokkaat LED-otsalamput ammattikäyttöön.

- **Käännettävä pää ja portaaton tarkennustoiminto.**
- **Intuiitiivinen käyttö ja portaaton himmennys.**
- **Vaihdettava, pestävä otsanauha.**
- **Ledlenser Connecting System yhtenäisenä rajapintana mahdollistaa laajan tarvikevalikoiman helpon kytkemisen.**

Tehokkaat otsalamput intuitiivisella käytöllä ja portaattomalla kirkkaudensäädöllä, erittäin hyvä suojaus pölyltä ja vedeltä Flex Sealing Technology -teknologian ansiosta. Ledlenser Connecting System mahdollistaa yhtenäisenä liittymänä helpon kytkennän laajaan tarvikevalikoimaan.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Tekninen kuvaus

IP-suojausluokka	IP 67
Valovirta, porras 2	15 lm
Valovirta	600 lm
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1

Paino	259 g
Valaisuaika porras 2	65 h
Valmistajamerkintä	H7R Core
Akkutyyppe	Litiumioni
Pään Ø	41 mm
Energiansyöttö	Akkukäyttöinen
Valaisuaika	4 h
Valovirran tehostin	1000 lm
Tuotetyyppi	Otsavalaisin