

Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 20
GTIN	2050000964787
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Tekninen kuvaus

Ø	20 mm
Paino	10 g
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Nimellispitovoima	30 N
Korkeus	6 mm
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

