

Nappimagneetti, sisäkierteellinen, ferriitti, Ø: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085915 10
GTIN	2050000964985
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- Päällystetty nappimagneetti ferriittiä, kierreholkki.
- Sinkitty pinta.
- Lämmönkestävyys 120 °C asti.

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen ruuvikiinnityksellä.

Huomautus:

Kierrekoukku, ulkokierre, nro 085921.

Tekninen kuvaus

Ø	10 mm
Pintamateriaali	sinkitty
Kierre	M3 mm
Kierreholkki	kyllä
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Korkeus	4,5 mm
Nimellispitovoima	4 N
Korkeus kierteineen	11,5 mm
Paino	3 g

Magneettisydämen materiaali	ferritti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

Tarvikkeet

Kierrekoukkusarja ulkokierteellä10 osaa Kierre M3	085921 M3
---	-----------