



## Pikaliitin Ulkokierteellinen, Liitännän ulkokierre: 3/8tuuma



### Tilaustiedot

Tilausnumero	080170 3/8
GTIN	4062406522513
Tuoteluokka	02A

### Kuvaus

#### Malli:

Pikalukitukset NL 7,2. Virtausteho 1000 l / min (ilma). Materiaali messinkiä (kirkas). Käyttöpaine: PN 35 bar / lämpötila: -20 °C...+100 °C.

### Tekninen kuvaus

Liitännän ulkokierre	3/8 tuuma
Läpivirtausarvo	1000 l/min
Suurin käyttöpaine	35 bar
Tuotetyyppi	Liitäntä