



Tukitapit Quick Lift DSR, Kierteen Ø: M14X2



Tilaustiedot

Tilausnumero	086454 M14X2
GTIN	2050002053854
Tuoteluokka	08Y

Kuvaus

Malli:

Kompakti, erittäin kestävä teräksinen nostolenkki Quick Lift DSR, joka kiinnitetään ruuvaamalla. Kääntyy 360° ja kallistuu 180°. Ajansäästö jopa 80 % perinteisen nostolenkin ruuvaamiseen verrattuna (DSR vs. Quick Lift DSR). **Käännettävyys kuormitettuna.** Helppo käsiteltävyys täysin mekaanisen järjestelmän ansiosta. Huoltovapaa, turvallinen ja luotettava. Painamalla ruuvinkanta sisään Quick Lift-DSR voidaan kiinnittää muutamassa sekunnissa sisäkierteeseen. Tämä toimii täysin mekaanisesti jousen kautta.

Huomautus:

SF 5:1 = turvakerroin 5.

Tekninen kuvaus

Väliseinän korkeus B	40 mm
Avaimen leveys sisäkuusioavain S	27 mm
Kierteen Ø	M14 × 2
Silmukan leveys E	38 mm

Väliseinän silmukan etäisyys D	53 mm
Silmukan paksuus F	17 mm
Tukitapin leveys G	76 mm
Ruuvipään Ø C	45 mm
Kierteen pituus L	23 mm
Ruuvipään korkeus A	40 mm
Kantavuus WLL SF 5:1	0,7 t
Paino	0,9 kg
Tuotetyyppi	Tukitapit