

Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 25mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 25
GTIN	2050000965050
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Tekninen kuvaus

Korkeus	7 mm
Nimellispitovoima	40 N
Paino	19 g
Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Ø	25 mm
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

