



Paineilma-kaiverruskone DynaPen®, Tyyppi: 10844



Tilaustiedot

Tilausnumero	079708 10844
GTIN	616026108448
Tuoteluokka	03R

Kuvaus

Malli:

Lyijykynän kokoinen paineilmakäyttöinen kaiverruskynä, jossa **varustevalikoima (kiristysholkki 1/8 tuumaa)**. Värähtelevä käyttöliike (isku 0,018 mm) tarjoaa **useita käyttömahdollisuuksia**, kuten kaiverruksen, merkinnän, kevyet puhdistus- ja viilaustyöt, purseenpoiston jne.

Toimituksen sisältö:

Mukana 1,4 m liitäntäletku, 1 viila ja kuusioavain.

Huomautus:

Sopivat timantti-miniviilat numerosta 529420.

Tekninen kuvaus

Paineilmaliitântä	1/4 tuuma
Pituus	108 mm
Valmistajamerkintä	DynaPen Kit
Paino	0,26 kg
Kiinnityskierre	NPT
Ø	23 mm
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso	8 m/s ²
Iskutiheys	233 Hz
Toimintäääni	79 dB(A)

Enimmäisilmantarve	28,2 l/min
Tuotetyyppi	Kaiverruskone

Tarvikkeet

MinitimanttviilaRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 1	529420 1
MinitimanttviilaRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 1K	529420 1K
MinitimanttviilaRae D126 (keskikarkea) Universal Tyyppi 4	529420 4