

Nappimagneetti ilman kierteitä, ferriitti, Ø: 32mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085910 32
GTIN	2050000965067
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

Päällystetty nappimagneetti, magneettisydän **ferriittiä**.

- **Sinkitty pinta.**
- **Lämmönkestävyys 120 °C asti.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen puristamalla /liimaamalla ja kiinnitykseen / pitoon.

Tekninen kuvaus

Lämmönkestävyys enintään	120 °C
Nimellispitovoima	80 N
Ø	32 mm
Paino	30 g
Korkeus	7 mm
Magneettisydämen materiaali	ferriitti
Tuotetyyppi	Tasomagneetti

