

Nappimagneetti ilman kierteitä, SmCo₅, Ø: 6mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	085920 6
GTIN	2050000964886
Tuoteluokka	08Q

Kuvaus

Malli:

- **Lämmönkestävyys 200 °C asti.**
- **Sinkitty pinta, magneettisydän samarium-kobolttia (SmCo₅).**
- **Päällystetty nappimagneetti, 3-6-kert. pitovoima ferriitinappimagneettiin verrattuna.**

Käyttö:

Kiinnittämiseen, kokoonpanoon, asentamiseen (kiinnitys puristamalla, liimaamalla tai kiinnivalamalla).

Tekninen kuvaus

Pintamateriaali	sinkitty
Lämmönkestävyys enintään	200 °C
Paino	1 g
Korkeus	4,5 mm
Nimellispitovoima	5 N
Ø	6 mm
Magneettisydämen materiaali	SmCo ₅
Tuotetyppi	Tasomagneetti

