

**Garant****SNHX 1203 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218593 UNI
GTIN	4062406537920
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

**Tekninen kuvaus**

tyyppi	UNI
Viisteen leveys	0,25 mm
Laji	HB7835
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1203
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	3,2 mm
uranleveydelle $a_p$	6 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään