

Garant**SNHX 1205 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218613 UNI
GTIN	4062406537944
Tuoteluokka	21A

Kuvaus**Huomautus:**

Ohjelaistumisarvot arvolle a_e max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

Tekninen kuvaus

Viisteen leveys	0,25 mm
tyyppi	UNI
Laji	HB7835
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1205
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	5,4 mm
uranleveydelle a_p	10; 14 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään