

**Garant****SNHX 1207 Oikea, Tyyppi: UNI****Tilaustiedot**

Tilausnumero	218625 UNI
GTIN	4062406538125
Tuoteluokka	21A

**Kuvaus****Huomautus:**

Ohjelastuamisarvot arvolle  $a_e$  max.

Tasaisen uran pohjan työstämiseksi pitimeen on asennettava vasen ja oikea levy. Varresta pois päin osoittava puoli varustetaan vasemmalla levyllä.

**Tekninen kuvaus**

Laji	HB7835
Viisteen leveys	0,25 mm
tyyppi	UNI
ISO-koodi-kääntöterä	SNHX 1207
Lastuava aine	KM
Pöytälevyn paksuus	7 mm
uranleveydelle $a_p$	12; 16 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä	4

Tuotetyyppi

Kääntöterä jysintään