



Piensaha käsisahanterille – bimetalliterä, 24 hammasta, Tyyppi: 300



Tilaustiedot

Tilausnumero	580900 300
GTIN	7311518017545
Tuoteluokka	58Z

Kuvaus

Malli:

Kestävä sahanteränpidike, kevytmetallipainevalua, terän kiristys helppoa. Kokonaispituus 330 mm.

Kaarisaha ja sen tunnusomainen sahankaari erottuvat joukosta U:n muotoiseen sankaan kiinnitettyjen sahanterien ansiosta. Käsikaarisahojen leikkaussyvyyden rajoitus on sama kuin etäisyys sankaan. Tämän kiinnitystavan ansiosta voidaan käyttää erittäin ohuita sahanteriä, jotka taipuisivat toisenmuotoisissa sahoissa molemminpuolisessa tai ei-vetävässä leikkausliikkeessä. Ohuet käsisahanterät pienentävät lastuamistyötä vähäisen lastuavan leikkausleveyden ansiosta. Siten tämän tyyppinen saha muodostaa käsisahojen perinteisen standardin metallin työstössä.

Käyttö:

Kapeiden ja vaikeapääsyisten paikkojen vaivattomaan sahaukseen, yhteensopivat rautasahanterät nrot 582500–582970.

Toimituksen sisältö:

Mukana bimetallinen SANDFLEX®-käsisahanterä.

Tekninen kuvaus

Hammasta/tuuma	24
Terän pituus	250 mm
Tuotetyyppi	Rautasahan kaari