

**Garant****Hydraulikiristysistukka BASIC lyhyt, kapea, malli ADB, BT 40, Kiinnitys-Ø D1: 8mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	303473 8
GTIN	4062406531065
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

- Pyörimistarkkuus  $\leq 3 \mu\text{m}$ .
- RFID/Balluf chip -poraus.
- Aksiaalinen pituussäätömahdollisuus (säätö  $V = 10 \text{ mm}$ ).
- Joustava kavennusholkkien käytön ansiosta.
- Jäähdytysnestepaine 80 baariin asti.

**Käyttö:**

Poraamiseen, kalvimiseen ja viimeistelyjyrsintään.

**Toimitusehto:**

Mukana pituudensäätöruuvi ja kuusioavain T-vääntimellä.

**Erikoistarvike:**

Kiinnityspultit (AB) nro 308760 - 308802, kavennusholkit nro 302135 - 302187.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>2</sub>	28 mm
Ulko-Ø D	44,5 mm
Ulkoneman pituus L <sub>1</sub> mukaan lukien kavennus	63 mm
L <sub>2</sub>	44,5 mm
kierre M	M6
Kiinnitys-Ø D <sub>1</sub>	8 mm

Ulkonema A-mitta	90 mm
Sovitin	BT 40
Kiinnitysnormi	ISO 7388-2
Kiinnitysnormi	JIS B6339
Muoto	ADB
Sisäjäähdytys	kyllä, enint. 80 baaria
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla	G 2,5, kun 25000 min <sup>-1</sup>
Pyörintätarkkuus	≤ 3 μm
Lastuamisstrategia	HPC
Ballufchip-reikä	kyllä
Tuotetyyppi	Hydraulikiristysistukka