

**Garant**

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 12/3mm**

**Tilaustiedot**

Tilausnumero	302413 12/3
GTIN	4062406544744
Tuoteluokka	31A

**Kuvaus****Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Ilman** pituudensäätöruuvia, **keski**.

**Käyttö:**

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

**Huomautus:**

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

Varren Ø d	12 mm
Reiän Ø D <sub>1</sub>	3 mm
Ø D <sub>2</sub>	8 mm
Kokonaispituus L	210 mm
Tuotenimen määrite	L = 210 mm
Tuotetyyppi	Jatkokappale