

**Garant**

**Kutistusistukan jatkokappale, 4,5° ei sis. pituudensäätöruuvia, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 16/3mm**

**Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 302413 16/3   |
| GTIN         | 4062406544768 |
| Tuoteluokka  | 31A           |

**Kuvaus****Malli:**

Läpireikä sisäiseen jäähdytysaineen syöttöön (IKZ).

**Ilman** pituudensäätöruuvia, **keski**.

**Käyttö:**

Tarkoitettu kutistusistukoihin, hydraulisiin kiristysistukoihin sekä ER-kiristysholkki-istukoihin.

**Huomautus:**

Suurin sallittu kierrosluku 8000 min<sup>-1</sup>.

**Tekninen kuvaus**

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Ø D <sub>2</sub>       | 10 mm        |
| Reiän Ø D <sub>1</sub> | 3 mm         |
| Varren Ø d             | 16 mm        |
| Kokonaispituus L       | 210 mm       |
| Tuotenimen määrite     | L = 210 mm   |
| Tuotetyyppi            | Jatkokappale |