



Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 6X7mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	620502 6X7
GTIN	4062406545680
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

Standardi:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Avainkoko ₁	6 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	4 mm
Varren ulkokuusikulma S	9 mm
Kokonaispituus	105 mm
Avainkoko ₂	7 mm
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

