



Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 16X17mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	620502 16X17
GTIN	4062406545734
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

Standardi:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Varren ulkokuusikulma S	16 mm
Avainkoko ₁	16 mm
Kokonaispituus	155 mm
Avainkoko ₂	17 mm
Reiän vääntö-tangon Ø	7 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

