



Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 18X19mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	620502 18X19
GTIN	4062406545741
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

Standardi:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Reiän vääntö-tangon Ø	8 mm
Avainkoko ₂	19 mm
Varren ulkokuusikulma S	19 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsy
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Avainkoko ₁	18 mm
Kokonaispituus	165 mm
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

