



Kaksipäinenhylsyavain, Avainkoko: 21X23mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	620502 21X23
GTIN	4062406545765
Tuoteluokka	62C

Kuvaus

Malli:

Taottu, massiivinen 6-kulmainen apuvääntövarsi, poikkireikä vääntötangolle. Erittäin kestävä, syvät sisäkuusikulmat ulkonevia pultteja varten.

Standardi:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Reiän vääntö-tangon Ø	10 mm
Avainkoko ₂	23 mm
Irrotusprofiili	6-kulmaiset hylsyt
Irrotusprofiili	Kuusioapuvääntökanta
Kokonaispituus	185 mm
Varren ulkokuusikulma S	21 mm
Avainkoko ₁	21 mm
Valmistusmenetelmä	taottu
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Holkkiavain

