

Garant**Työnnin, kuusiokanta Ø d = 32 mm, TiN, Kuusikulma: 12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	293110 12
GTIN	4062406561024
Tuoteluokka	29L

Kuvaus**Malli:**

TiN-pinnoite.

Huomautus:

Erikoisgeometriat tilauksesta. Yksityiskohtaiset ohjeavrot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Tekninen kuvaus

Ø d	32 mm
L ₁	20,5 mm
Kuusikulma	12 mm
profiili	Kuusikulma
Lastuava aine	HSS
Profiilipituus t _{max}	30 mm
Toleranssi	- 0,1 ... - 0,15 mm
Pinnoitus	TiN

Tuotetyyppi

Ura- ja profiilityöstön työkalu