



Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 11mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	613800 11
GTIN	4013288212559
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskoh tia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suosittel tuotenumero: 613600

Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
Avainkoko	11 mm
Avaimen pituus L	135 mm
suurin lenkin korkeus $h_{2\max}$	10 mm
kidan enimmäiskorkeus h_1	5,5 mm
Valmistajamerkintä	6003 Joker
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain