



Kiintolenkkiavain, Avainkoko: 20mm



Tilastiedot

Tilausnumero	613800 20
GTIN	4013288218797
Tuoteluokka	63F

Kuvaus

Malli:

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohtia. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

Standardi:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Raaka-aine:

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

Huomautus:

HUOMIO!

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613600

Tekninen kuvaus

Avaimen pituus L	230 mm
Avainkoon mitat	metriset mitat
kidan enimmäiskorkeus h1	9 mm
Avainkoko	20 mm
suurin lenkin korkeus h _{2 max}	14 mm
Valmistajamerkintä	6003 Joker
Standardi	DIN 3113 A

Standardi	ISO 3318
Standardi	ISO 7738
Valmistusmenetelmä	muottiintaottu
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain