



## Kiintolenkkiavainsarja, Avainten määrä: 11



### Tilaustiedot

Tilausnumero	613810 11
GTIN	4013288214195
Tuoteluokka	63F

### Kuvaus

**Malli:**

Sopii erityisen hyvin ahtaisiin kohteisiin. 7,5 astetta kallistetun kidan ja kaksinkertaisen kuusiokulmageometrian yhdistelmän ansiosta saadaan aikaan kaksinkertainen määrä asetuskohтия. Kidan pieni palautuskulma tarttuu ruuvista 15 asteen välein.

Muottiintaottu. Hyvä avainkoon mittatarkkuus.

**Standardi:**

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

**Raaka-aine:**

Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kiintolenkkiavain nro 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18, 19

**Huomautus:**

**HUOMIO!**

Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!

Suositteltu tuotenumero: 613610

### Tekninen kuvaus

Avainkoon mitat	metriset mitat
-----------------	----------------

Avainten määrä	11
Valmistajamerkintä	6003 Joker 11 sarja 1
Renkaan asento	15 astetta
Raaka-aine	kromimolybdeeniterästä
Pinta	mattakromattu
Mittajärjestelmä metrinen	kyllä
Mittajärjestelmä tuuma	ei
Pitkä malli	ei
Tuotetyyppi	Ruuviaivain

## Tarvikkeet

Kiintolenkkiavain Avainkoko 13 mm	613800 13
Kiintolenkkiavain Avainkoko 14 mm	613800 14
Kiintolenkkiavain Avainkoko 15 mm	613800 15
Kiintolenkkiavain Avainkoko 17 mm	613800 17
Kiintolenkkiavain Avainkoko 19 mm	613800 19
Kiintolenkkiavain Avainkoko 11 mm	613800 11
Kiintolenkkiavain Avainkoko 10 mm	613800 10
Kiintolenkkiavain Avainkoko 16 mm	613800 16
Kiintolenkkiavain Avainkoko 18 mm	613800 18
Kiintolenkkiavain Avainkoko 8 mm	613800 8
Kiintolenkkiavain Avainkoko 12 mm	613800 12