

Garant GRIDLINE

Peruskaappi, jossa väliseinä ja vetolaatikat umpilevypariovet, Tyyppi: 2000-3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	940102 2000-3
GTIN	4062406565220
Tuoteluokka	9GI

Kuvaus**Malli:**

Varusteltu kaappi 40x20G, mukana väliseinä ja vetolaatikat, syvyys 16G. Hyllytasojen kiinnitys 25 mm:n välein. Sisäpuolelta vahvistetut saranaovet ja 2K-Haptoprene®-työntökahva, jossa on lukko. **Tasausalusta**, peruskaapeissa 4 säädettävää jalkaa lattian epätasaisuuksien tasoittamiseen. Laatikoiden etukorkeus 125 mm. Keskellä yhtenäinen väliseinä, □ 9×9 mm, reikäväli 37 mm, kaikki hyllyt korkeussäädettäviä.

Sijoitus:

Hyllytasojen määrä leveys 20G: 4

Vetolaatikoita 16×16G: 3

Toimituksen sisältö:

Kaappi, joka sisältään väliseinä sekä hyllytasot ja vetolaatikat.

Pintakäsittely:

Rungon ja laatikoiden rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etulevyjen ja ovien väri antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu**.

Huomautus:

GridLine-kaappien hyllytasot ja tarvikkeet -katso nro 940501 – 940710 ja ryhmä 95.

TÜV GS -sertifiointin mukaan kaikki kaapit on ehdottomasti varmistettava siten, etteivät ne voi kaatua.

Tekninen kuvaus

Syvyys	500 mm
Leveys G	40
Kahvan sijainti	keskellä
Leveys	1000 mm
kaapin etuosat	teräslevysaranaovi
Sulkemisjärjestelmä elektroninen – uudelleen varusteltavissa	kyllä
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Vetolaatikon hyötyleveys	400 mm
Paino	162 kg
Korkeus	2000 mm
ComfortClose	ei
Vetolaatikon hyötyleveys G	16
Hyllytason kantavuus / tasaisesti jakautunut enimmäishyllykuorma (metallilla)	100 kg
Hyötykorkeus	1845 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys	400 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Syvyys G	20
Vetolaatikon hyötysyvyys G	16
Hoffmann-reikäseinän reikävälit	9×9 mm
Kaapin rungon kantavuus sisällä	1000 kg
Oven avautumiskulma	250 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Kaapin rakennustapa	peruskaappi
Tuotetyyppi	Hyllytasokaappi

Tarvikkeet

Lokeroalusta kaapin/osaston leveydelle G 20	940550 20
Vetolaatikko parikaappeihin,leveys 20G laatikoiden etukorkeus 125 mm	940640 125
Työntökahva, GridLine Tyyppi GP11	914226 GP11